

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Provedení řezných hran: NS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	266016 NS
GTIN	4062406275846
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:**

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro syntetické materiály (PMMA, POM, akryl etc.).

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBGW 160404 FN
Povlak	bez povlaku
Provedení řezných hran	NS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 1400 m/min

Řezný materiál	MKD
Posuv f	0,005 - 0,04 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,01 - 0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	MKD
Počet výměn/řezání	1
Tolerance	G
Atribut názvu produktu	MKD
Možnosti přebroušení	ano
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení