


Garant**Brusná čepička hrubá, zrno 80, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 2140L**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 553327 2140L |
| GTIN | 4062406272005 |
| Třída artiklu | 51E |

Popis

Provedení:

Karbid křemíku (SiC) ideální pro obrábění titanu, hliníku a jejich slitin.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Upozornění:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

Technický popis

| | |
|----------------------|------------------------|
| Tvar | L |
| Ø brusné čepičky | 21 mm |
| Délka brusné čepičky | 40 mm |
| Doporučené otáčky | 9500 min ⁻¹ |
| Brusivo | Karbid křemíku (SiC) |

| | |
|------------------------|----------------|
| Zkratka brusiva | SiC |
| Zrnitost | 80 |
| Atribut názvu produktu | zrno 80 |
| Druh produktu | Brusná čepička |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|---------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Nosič brusné čepičky Ø hlavy, délka hlavy, tvar 2140L | 553100 2140L |
|---|--------------|