

**Garant****Brusná čepička hrubá, zrno 150, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 1317A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553328 1317A
GTIN	4062406272050
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

**Karbid křemíku (SiC)** ideální pro obrábění titanu, hliníku a jejich slitin.

**Použití:**

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

**Upozornění:**

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

**Technický popis**

Ø brusné čepičky	13 mm
Tvar	A
Délka brusné čepičky	17 mm
Doporučené otáčky	16000 min <sup>-1</sup>
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)

Zkratka brusiva	SiC
Zrnitost	150
Atribut názvu produktu	zrno 150
Druh produktu	Brusná čepička

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Nosič brusné čepičky Ø hlavy, délka hlavy, tvar 1317A	553100 1317A
---	--------------