

Garant**TK hrubovací fréza GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, Ø d11
DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	205450 8
GTIN	4062406276089
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S **novým vroubkovaným profilem**, optimalizovaným pro vyšší rychlosti posuvu v INOX. Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. **Enormní mez pevnosti v ohybu** díky použití **substrátu s ultrajemným zrnem**. Počet čepelí přizpůsobený výkonu a procesní spolehlivosti.

Výhoda:

Geometrie nástroje umožňuje ubírat velmi úzké stočené třísky, které jsou odváděny pomocí plochých drážek. Nástroj je tak **extrémně stabilní**.

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

Doporučení:

Pro bezpečnou práci v procesu, zejména pro plné drážky používejte upínače nástrojů se **4 čelními chladicími tryskami**.

Technický popis

Délka břitu L_c	19 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,035 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,03 mm
Ø břitu D_c	8 mm

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Uvolňovací $\varnothing D_1$	7,4 mm
Celková délka L	63 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	25 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	d11
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Počet zubů Z	4
Rohový úhel čela	45 stupeň
\varnothing stopky D_s	8 mm
Řada	Master Inox
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Profil frézování	NR
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		