




Stranové štípací kleště pro mechaniky, leštěné s opláštěnými rukojetmi, KW, Celková délka: 125mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 724205 125 |
| GTIN | 4003773048022 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis

Provedení:

S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity. Tvrdost břitů cca 63 HRC. Vsazený kloub s chodem bez vůle.

Kleště leštěné, rukojeti s vícesložkovým potahem. S otevírací pružinou.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji

Technický popis

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Výkon ve stříhu piano drátu do Ø | 0,6 mm |
| Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø | 1 mm |
| Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø | 2,5 mm |
| Celková délka | 125 mm |
| Atribut názvu produktu | KW |
| Řezná fazetka | Bez fazetky |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Rukojeť | Vícesložkový potah |

| | |
|----------------|--|
| Výrobní postup | Břity inductivně kalené (cca 63 HRC) |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji |
| Povrch | leštěné |
| Druh produktu | Řezací kleště |