

Garant GRIDLINE

Korpus skříně 16G s dvířky s levým dorazem / zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuvek: 900/3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927307 900/3
GTIN	4062406272456
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Dvířka s levým dorazem.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100

Výška dvířek mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Užitná výška dvířek	525 mm
---------------------	--------

Užitná šířka	350 mm
Doraz dvířek	levá
Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná výška pro zásuvky	250 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Počet dvířek	1
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	900 mm
Počet zásuvek	3
Výška dvířek	525 mm
Šířka	400 mm
Hmotnost	50,7 kg
Hloubka	650 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927500 100
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem pro vlastní osazení se zásuvkami Výška / výška dvířek 900/525 mm	927420 900/525