

Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo, Typ: RAC211



Údaje o objednávce

Artikové číslo	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Třída artiklu	72E

Popis

Provedení:

Provozní tlak 6 – 7 barů. Odnímatelná sběrná nádobka na trny. Výkonný a spolehlivý přístroj pro nýtování naslepo. Rychlé a bezpečné zpracovávání slepých nýtů díky silnému systému upínacích čelistí (nekloužou přes nýtovací trn). Variabilně nastavitelné odsávání pro odstraňování utržených trnů do záchytné nádoby.

Rozsah dodávky:

Včetně hubic (vhodné pro ocel, ušlechtilou ocel, hliník, měď): 2,4; 2,4-3,4 a 4 mm. Hubice (vhodná pro hliník): 4,8 mm. 1 lahvička hydraulického oleje 50 ml.

Technický popis

Pro slepé nýty všech materiálů do	4 mm
Pro slepé nýty z hliníku do	4,8 mm
Hmotnost	1,4 kg
Spotřeba vzduchu na nýt	3,4 l
Zdvih přístroje	16 mm
Maximální Ø trnu	2,5 mm

Hadicová přípojka	8 mm
Usazovací síla při 6 barech	6600 N
Provozní tlak	6 - 7 bar
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo