


Garant**ZCMX 050202, Typ: HUZ310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268419 HUZ310
GTIN	4062406272876
Třída artiklu	21E

Popis

ZCMX 050202 HUZ310 Typ: HUZ310

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 - 600 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 050202
Typ	HUZ310
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Povlak	bez povlaku
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	N

Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm
Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	10 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení