



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem ProCORE, Typ: GSB18110C



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chrání motor před přetížením.
- **Mechanické, vícestupňové vypínání** utahovacího momentu.
- **Praktický klip na opasek (ne 070104).**
- **Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Rychloupínací sklíčidlo.**

S bezkartáčovým elektromotorem.

KickBackControl s automatickým vypnutím v případě zablokování a jedinečnou přesnou spojku. Kompaktní konstrukce, velmi krátká délka hlavy (jen 184 mm) pro perfektní manipulaci (vel. GSB1890C), proto optimální pro práce na úzkých místech. Lze dovybavit modulem Connectivity. S motorovou brzdou.

Výhoda:

Velmi krátká délka hlavy jen 184 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, nabíječky a boxu L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.

Technický popis

Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Typ akumulátoru	Li-Ion
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	82 mm
Označení výrobce	GSB 18V-110C
Maximální utahovací moment tvrdý	85 Nm
Hmotnost	2,1 kg
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 480 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání do betonu	16 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	12,5 m/s ²
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	2,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Typické použití	Heavy Duty
Maximální otáčky 2. stupně	2100 min ⁻¹
Maximální utahovací moment měkký	47 Nm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem

Příslušenství

Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí
akumulátoru C18 V

073856 C18