

Garant**ZCMX 10T302, Typ: HBZ310****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268429 HBZ310
GTIN	4062406273033
Třída artiklu	21E

Popis

ZCMX 10T302 HBZ310 Typ: HBZ310

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 - 600 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Typ	HBZ310
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T302
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N

Řezný materiál	TK
Povlak	PVD
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm
Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm
Vhodné pro Ø nástroje D _c	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení