

Garant**ZCMX 10T308, Typ: HBZ030**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Tvrďší substrát pro delší životnost s tenkým CVD-povlakem. Speciální pro rovinná a podélná obrábění.

Vhodné pro \varnothing nástroje D_c : 20 mm

Typ: HBZ030

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 200 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Povlak	CVD

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T308
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Typ	HBZ030
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 200 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení