

**Garant****ZCMX 10T308, Typ: HBZ120**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Třída artiklu	21E

## Popis

ZCMX 10T308 HBZ120 Typ: HBZ120  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm  
Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 200 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T308
Typ	HBZ120
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 200 m/min

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Vhodné pro $\varnothing$ nástroje $D_c$	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení