

Garant**TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	205256 10
GTIN	4062406276966
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Pro hrubování.

Speciální brus pro obrábění neželezných kovů.

Zlepšený odvod třísek díky centrálnímu vnitřnímu chlazení. Díky patentované geometrii vhodné i k vrtání.

Výhoda:**Optimalizovaný tvar drážky, excentrické podbroušení, velká čela.**

Až 2 × D do plného materiálu při nejvyšších rychlostech posuvu a velmi tichém chodu.

Rampování je možné až do 45°.

Nejvyšší rychlosti posuvu při svislém vnoření jsou možné pomocí **speciální geometrie** vnoření.

Technický popis

Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Uvolňovací Ø D ₁	9,5 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,14 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Celková délka L	72 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,12 mm

Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	30 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
\varnothing břitu D_c	10 mm
Počet zubů Z	3
\varnothing stopky D_s	10 mm
Délka břitu L_c	22 mm
Rohové zaoblení r_v	0,32 mm
Řada	Master Alu
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Profil frézování	WR
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejný
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	450 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	380 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N

mokrý max.	vhodný
Vzduch	vhodný