

Garant**VBGW 110304 FN, MKD, Provedení řezných hran: NS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	266010 NS
GTIN	4062406274580
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:**

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro syntetické materiály (PMMA, POM, akryl etc.).

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

Technický popis

Řezný materiál	MKD
Povlak	bez povlaku
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 1400 m/min
Posuv f	0,005 - 0,04 mm/ot,

Provedení řezných hran	NS
Hloubka řezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBGW 110304 FN
Typ	MKD
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	G
Atribut názvu produktu	MKD
Možnosti přebroušení	ano
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení