

**KÄRCHER****Vysavač na mokré a suché vysávání, Označení výrobce: NT22APTE****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 078521 NT22APTE |
| GTIN           | 4054278287935   |
| Třída artiklu  | 07C             |

**Popis****Provedení:**

Výkonný univerzální **vysavač za mokra i za sucha** s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. **Automatické vypínání** při dosažení maximální náplně nádoby.

- **Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.**
  - **Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.**
  - **Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.**
- Vysavač na mokré/suché vysávání se zásuvkou a automatickým startem pro elektronářadí.
- **Patronový filtr PES odolný proti vlhkosti.**
  - **Robustní nádoba 22 l s nárazníky a říditelnými kolečky.**

**Upozornění:**

Pro oleje a olejnatá média používejte průmyslový vysavač č. 078522.

**Technický popis**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Automatické zapínání | ano      |
| Pracovní hluk        | 72 dB(A) |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Délka kabelu              | 6 m                                    |
| Vakuum                    | 255 mbar                               |
| Počet turbín              | 1                                      |
| Objemový proud vzduchu    | 71 l/s                                 |
| Výška                     | 480 mm                                 |
| Příkon                    | 1300 W                                 |
| Označení výrobce          | NT22APTE                               |
| Jmenovitý rozměr přípojky | 35 mm                                  |
| Délka                     | 380 mm                                 |
| Zvláštní znaky            | Kompaktní                              |
| Čištění filtru            | Poloautomatické čištění filtru ApClean |
| Objem nádoby              | 22 l                                   |
| Třída prašnosti – vysavač | L                                      |
| Šířka                     | 370 mm                                 |
| Filtrační systém          | Patronový filtr                        |
| Hmotnost                  | 6,1 kg                                 |
| Délka sací hadice         | 1,9 m                                  |
| Zdroj energie             | Síťový provoz                          |
| Druh produktu             | Vysavač na mokré a suché vysávání      |

## Příslušenství

Adaptérový kus, Ø 40-35 mm Jmenovitý rozměr přípojky  
DN35

078538 DN35