



Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TruCheck™ 2 Plus“, Maximální utahovací moment: 3Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654476 3
GTIN	5060207566636
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

- **3 uživatelské režimy: průběžná hodnota (Track), rozpoznání bodu zlomu (First Peak), zobrazení vrcholové hodnoty (Final-Peak).**
- **Snadné zadání cílového utahovacího momentu s tolerancemi.**
- **LCD displej. LED osvětlení pozadí zajišťuje dobrou čitelnost na špatně osvětlených místech.**
- **Zabudovaná přípojka mikro USB 2.0 umožňuje napájení proudem a přenos dat.**
- **Zobrazení na displeji v 12 jazycích.**
- **Možnost uložení až 15 cílových točivých momentů.**
- **Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.**

Výhoda:

Rychlá a opticky snadno rozpoznatelná indikace stavu díky změně barev displeje (červená, žlutá, zelená). Možný snadný přenos naměřených údajů prostřednictvím USB rozhraní.

Použití:

Nastavení a kontrola vypínatelných a pravotočivých momentových klíčů.

Nastavování pravotočivých **momentových šroubováků a klíčů** s resp. bez stupnice.

Přesnost:

Procentuální chyba naměřené hodnoty $\pm 1\%$.

Rozsah dodávky:

Sítový napáječ USB (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabel, ve stabilním plastovém kufru.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Zobrazovací přístroj výška	72 mm
Maximální utahovací moment	3 Nm
4hranný adaptér	1/4 palec
Hmotnost	1,4 kg
Zobrazovací přístroj šířka	175 mm
Zobrazovací přístroj hloubka	64 mm
Rozsah měření	0,1 - 3 Nm
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	100 - 240 V
Vnější 6hran	6,3 mm
Nastavení utažení	utahování doprava
Rozhraní	Rozhraní USB
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

Služby

Kalibrace vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 400	020120 400
Kalibrace DAkKS vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100