

Garant**TK rádiusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	207492 8
GTIN	4062406285463
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Přesně broušeno pro velmi vysoké nároky na přesnost. Tolerance: Kontura rádiusu = $\pm 0,005$ mm.

Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem.

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Uvolňovací Ø D ₁	7,8 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Posuv f _z pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,065 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ø břitu D _c	8 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	27 mm
Počet zubů Z	4
Délka břitu L _c	12 mm
Rádus R	4 mm
Řada	Master Steel
Povlak	TiAlN

Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,03×D při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	190 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	140 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	M
GG(G)	omezené použití	400 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	omezené použití		

