

**Garant****TK odjehlovač hran 90°, bez povlaku, Ø h6 DC: 10Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208095 10M
GTIN	4062406286989
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**Tolerance: **Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.**

Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez. Prodloužený. Pro vynikající výsledky odjehlování u obzvláště těžce přístupných konturách. Nástroje bez hrotu.

**Použití:**Velmi vhodný pro **srážení** a **začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.**Technický popis**

Počet zubů Z	4
Rohový úhel čela	45 stupeň
Posuv $f_z$ v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
Rozměr s	3,5 mm
Ø břitu $D_c$	10 mm
Celková délka L	100 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Fazetkové frézování	45 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Menší Ø $D_3$	5 mm
Větší Ø $D_2$	10 mm
Povlak	bez povlaku

Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Odjehlovače

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	M
GG(G)	vhodný	55 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

