



Pneumatický utahovák, Typ: S2307CE

Údaje o objednávce

Artikové číslo	079163 S2307CE
GTIN	7322590038373
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice.

- **S kluznou spojkou.**
- **Nastavitelný točivý moment.**
- **Přestavitelný pro pravý/levý chod.**

Obzvláště vhodný pro sériové šroubové spoje s rychlovýměnným držákem čepelí pro čepele E 6,3 (viz č. 674205 a následující). Utahovací moment se nastavuje zvenku pomocí otočného pouzdra.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Rozsah utahovacích momentů: 2,5 – 10 Nm

Maximální Ø šroubu (8,8–12,9): M6

Maximální počet otáček: 900 min⁻¹

Rozměry upínače nástrojů: 1/4 palec

Konstrukce: pistole

Maximální spotřeba vzduchu: 504 l/min

Technický popis

Konstrukce	pistole
Maximální spotřeba vzduchu	504 l/min
Rozsah utahovacích momentů	2,5 – 10 Nm
Hmotnost	1,2 kg
Označení výrobce	S2307CE
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec

Technický list

Pracovní hluk	82 dB(A)
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Maximální počet otáček	900 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M6
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP