


3M**Brusný minipás Ø 90×100 mm, 337DC, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568534 80
GTIN	8718734418573
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Mini brusné pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Brusné zrno je zalisováno v definovaných kvádrech. Vysoká hustota zrna pro nejdelší životnost.

Žádné zanášení díky definovaným kanálkům. **Stabilní výsledek kvality povrchu** po celou dobu procesu broušení i u tenkých plechů.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor Ø 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.

Technický popis

Označení zrn 3M	A300
Délka brusného pásu	289 mm
Zrnitost	80
Ø brusného pásu	90 mm
Šířka brusného pásu	100 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označení výrobce	337DC
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		