

3M**Brusný minipás Ø 100×100 mm, 237AA, Zrnitost: 240**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	568538 240
GTIN	8718734418702
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Mini brusné pásy Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Jemně strukturovaný pyramidový povrch garantuje **nejlepší finiš při nejdelší životnosti**. Velmi vhodné pro střední brus plechů z ušlechtilé oceli.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor Ø 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.

Technický popis

Zrnitost	240
Šířka brusného pásu	100 mm
Délka brusného pásu	320 mm
Ø brusného pásu	100 mm
Označení zrn 3M	A080
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označení výrobce	237AA
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Laky	vhodný		
suché	vhodný		