

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 30, Závit M × délka L1: M12X25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301316 M12X25
GTIN	4062406286064
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Kónická konstrukce.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 44 mm

Ø otvoru D₁ tolerance IT6: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Vnější Ø D: 24 mm

Užitná délka L₁: 25 mmL₂: 5 mm**Technický popis**

L ₂	5 mm
Ø D ₂	21 mm
Užitná délka L ₁	25 mm
Délka vyložení rozměr A	44 mm

Závit M	M12×25
Ø otvoru D ₁ tolerance IT6	12,5 mm
Vnější Ø D	24 mm
Upnutí	SK 30
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem