

**Garant****Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 30, Závít M × délka L1: M8X25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301316 M8X25
GTIN	4062406286040
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Kónická konstrukce.

**Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 44 mm

Ø otvoru D<sub>1</sub> tolerance IT6: 8,5 mmØ D<sub>2</sub>: 13 mm

Vnější Ø D: 15 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 25 mmL<sub>2</sub>: 5 mm**Technický popis**

Závít M	M8×25
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Délka vyložení rozměr A	44 mm
L <sub>2</sub>	5 mm

Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerance IT6	8,5 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	25 mm
Vnější Ø D	15 mm
Upnutí	SK 30
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem