

Garant**ZCMX 080308, Typ: HBZ025**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268427 HBZ025 |
| GTIN | 4062406286934 |
| Třída artiklu | 21E |

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Vhodné pro \varnothing nástroje D_c : 16 mm

Typ: HBZ025

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 210 m/min

Technický popis

| | |
|-----------------------|------------|
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Typ | HBZ025 |
| Hloubka řezu a_p | 0,4 - 2 mm |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|---|--|
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Povlak | PVD |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 90 - 210 m/min |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZCMX 080308 |
| Posuv obrábění | 0,1 - 0,3 mm |
| Posuv vrtání | 0,03 - 0,12 mm |
| Vhodné pro \varnothing nástroje D_c | 16 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |