

**Garant****Fréza pro upínací vložku, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361169 1
GTIN	4062406286606
Třída artiklu	33S

**Popis****Provedení:**

$V = 80 - 120$  m/min,  $Fz = 0,02$  mm na každý zub, 3břité.

**Použití:**

K frézování lůžek destiček pro upínací vložky č. 361163.

**Upozornění:**

Při výrobě upínacích čelistí doporučujeme používat materiály jako např. ocel s pevností min.  $R_m 800$  N/mm<sup>2</sup> nebo s vyšší pevností.

Počet zubů Z: 3

Počet zubů Z: 3

Délka břitu  $L_c$ : 12 mm

Celková délka L: 40 mm

Ø stopky  $D_s$ : 4 mm

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$	4 mm
Ø břitu $D_c$	3,3 mm
Počet zubů Z	3
Celková délka L	40 mm
Délka břitu $L_c$	12 mm
Druh produktu	Fazetková fréza

