


Hartig

Velký přesný mikrometr s prodloužením koncové měrky, Rozsah měření: 100-200mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 420920 100-200 |
| GTIN | 2050002041066 |
| Třída artiklu | 46P |

Popis**Provedení:**

Stabilní třmen z lehkého kovu s kladívkovým lakem s tepelnou ochranou rukou, frikční spojka a svěrné zařízení. Nejjemněji lapované měřicí plošky, povlakované TK. Lepší přesnost než DIN 863. Díky našroubovatelnému, lapovanému a TK povlakovanému prodloužení koncové měrky se zdvojnásobí rozsah měření. Vnitřní pouzdro stupnice se stupnicemi pro oba rozsahy měření. Provedení s ocelovým třmenem.

Výhoda:

Velmi velký rozsah měření. Po výměně prodloužení koncové měrky je mikrometr okamžitě připraven k použití. Není nutná kontrolní měrka. Přímé čtení 1/100 mm na velkém bubnu se stupnicí.

Rozsah dodávky:

Mikrometr s 1 prodloužením koncové měrky. Bez nastavovací měrky.

Upozornění:

Provedení s rozsahem měření do 2000 mm lze dodat na poptávku.
Zvláštní provedení k dostání na poptávku.

Technický popis

| | |
|---------------|--------------|
| Rozsah měření | 100 - 200 mm |
| Hmotnost | 1,9 kg |
| Kalibrování | S3 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Měřicí dráha vřetena | 50 mm |
| Mezní chyba | 6 μ m |
| Ø měřicího válce | 24 mm |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm |
| Odečet | 0,01 mm |
| Ø vřetene | 10 mm |
| Norma | výrobní norma |
| Měřicí technika | analogové |
| Obal | Stabilní box |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 100-200 mm

020450 100-200