

Mahr**Digitální univerzální posuvné měřítko Multimar 25 EWR, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415546 1000
GTIN	4059192003272
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná měřicí ramena, dotykové sondy a dorazové prvky (volitelné příslušenství). Zobrazení čísla je vždy možné přečíst ze strany obsluhy. Možnost rozšíření oblasti použití o soustružení. Rovnoměrné rozložení váhy u malých rozměrů, jelikož oba nosníky měřicích ramen se mohou položit. Jezdec i lišta jsou z nerezové oceli a tvrzené.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí ramena č. 428101, hloubkový doraz č. 428111, měrné body č. 428141, měřicí nástavce č. 428120; 428130; 428160; 428170.

Technický popis

Kalibrování	Cena na poptávku
Mezní chyba	0,04 mm
Odečet	0,0005 palec
Ochranná třída IP	IP 65
Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Příslušenství

Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 35 mm	428101 35
Vnitřní měřicí nástavec kulový Ø 7,5 mm, 1 kus	428120
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 25 mm	428101 25
Vnější měřicí nástavec rovný Ø 7,5 mm, 1 kus	428130
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 100 mm	428101 100
Pár měřicích ramen s otvorem Typ B	428141 B
Pár měřicích čelistí rovných, pro měření vnějších rozměrů	428160
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 70 mm	428101 70
Pár měřicích ramen s otvorem Typ A	428141 A
Pár měřicích čelistí půlválcových pro měření vnitřních rozměrů	428170
Pár hloubkových dorazů pro měřicí ramena	428111