


Garant**Vějířový brusný válec, tkanina (CER), Ø 100×100 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568463 60
GTIN	4062406287078
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel brusné tkaniny kolem osy brusného válce. Standardní rozměr Ø 100×100 mm nebo úzké provedení Ø 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor Ø 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

Použití:

Keramické zrno (CER) ideální pro obrábění nerezových ocelí a niklových sloučenin. Vysoký úběrový výkon a chladný brus.

Upozornění:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců Ø 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

Technický popis

Podklad brusného materiálu	tkanina
Zrnitost	60
Doporučené otáčky	3700 min ⁻¹
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Ø válců	100 mm
Šířka válců	100 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×100 mm
Ø otvoru	19 mm
Druh produktu	Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodné		
Ocel < 1400 N/mm	vhodné		
Ocel < 55 HRC	vhodné		
Ocel < 60 HRC	vhodné		
Ocel < 67 HRC	vhodné		
INOX	vhodné		
Ti	vhodné		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodné		