

Garant**Stabilizátor vyvrtávací tyče 3×D midi, Typ: 10L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319456 10L
GTIN	4062406309121
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 6×D.

Stabilizátor vyvrtávací tyče s 7×D nebo stopkou $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ k dispozici na poptávku.

Technický popis

Směr řezu	levý
\varnothing stopky D_2	32 mm
Přesazení Z k ose	11 mm
C	1 mm
Délka stopky L_s	53 mm
Délka vyložení L_1	30 mm

Rádus R	1,2 mm
Upínací \varnothing D ₁	10 mm
\varnothing D ₃	40 mm
Celková délka L ₂	89 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče