



Jádrová vrtačka, Typ: MAB155



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Třída artiklu	07E

Popis

Provedení:

- Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.
- Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.
- Převodovka v olejové lázni.

Upozornění:

- Jádrový vrták najdete pod č. 118780 až 118825.
- Vrtačky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.
- Tlakové vrtačky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.

Obal: přepravní kufřík

Označení výrobce: MAB 155

Příkon: 1050 W

Maximální počet otáček: 320 min⁻¹

Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli: 35 mm

Hloubka vrtání: 30 mm

Délka magnetické nohy: 80 mm

Technický popis

Délka magnetické nohy	80 mm
Hloubka vrtání	30 mm

Příkon	1050 W
Pracovní zdvih	39 mm
Šířka magnetické nohy	160 mm
Označení výrobce	MAB 155
Hmotnost	11 kg
Maximální počet otáček	320 min ⁻¹
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	35 mm
Síťové napětí	230 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepravní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka