

Garant**TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6: 20 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	122430 20
GTIN	4045197536839
Třída artiklu	11E

Popis**Provedení:**

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří **vysokou přesnost středění**. Vynikající odvod třísek díky **4 vnitřním chladicím kanálům**. **Přímé hlavní břitý** se zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážek vytvářejí **krátké třísky**. **Speciální povlak pro nejdelší životnost a vysoký výkon obrábění**.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) minus 1,5×jmen. Ø.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Tvar **HB**: Objednávejte pod č. **122432**.

Tvar **HE**: Objednávejte pod č. **122430 + 129100HE**.

Norma: DIN 6537 K

Tolerance jmenovitý Ø: m6

Počet břitů Z: 2

Semi-standardní: ano

Tolerance jmenovitý Ø: m6

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 49 mm

Celková délka L: 131 mm

Stopka Ø D_s : 20 mm

Posuv f v Inconel®: 0,2 mm/ot,

Technický popis

Tolerance stopky	h6
Počet břitů Z	2

Jmenovitý $\varnothing D_c$	20 mm
Posuv f v Inconel®	0,2 mm/ot,
Délka drážky pro třísky L_c	79 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	m6
Stopka $\varnothing D_s$	20 mm
Celková délka L	131 mm
Norma	DIN 6537 K
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	49 mm
Semi-standardní	ano
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Hloubka vrtání do	4xD
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Spirálový vrták

Služby

Broušení stopky Typ HE	129100 HE
------------------------	-----------