

**Garant**
**TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 8,9 mm**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 122432 8,9    |
| GTIN           | 4045197539854 |
| Třída artiklu  | 11E           |

**Popis**
**Provedení:**

**Zesílené jádro a speciální výbrus špičky** díky tomu má příčné ostří **vysokou přesnost středění**. Vynikající odvod třísek díky **4 vnitřním chladicím kanálům**. **Přímé hlavní břity** se zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážek vytvářejí **krátké třísky**. **Speciální povlak pro nejdelší životnost a vysoký výkon obrábění**.

**Doporučení:**
**Maximální hloubka vrtání:**

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) minus 1,5×jmen. Ø.

**Upozornění:**

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .-

Norma: DIN 6537 K

Tolerance jmenovitý Ø: m6

Počet břitů Z: 2

Semi-standardní: ano

Tolerance jmenovitý Ø: m6

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 33,7 mm

Celková délka L: 89 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 10 mm

Posuv f v Inconel®: 0,12 mm/ot,

**Technický popis**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Jmenovitý Ø $D_c$             | 8,9 mm |
| Počet břitů Z                 | 2      |
| Délka drážky pro třísky $L_c$ | 47 mm  |
| Tolerance stopky              | h6     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Posuv f v Inconel®                                 | 0,12 mm/ot,        |
| Tolerance jmenovitý Ø                              | m6                 |
| Stopka Ø D <sub>s</sub>                            | 10 mm              |
| Celková délka L                                    | 89 mm              |
| Norma  | DIN 6537 K         |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub> | 33,7 mm            |
| Semi-standardní                                    | ano                |
| Povlak   | TiAlN              |
| Řezný materiál                                     | TK                 |
| Hloubka vrtání do                                  | 4×D                |
| Vrcholový úhel                                     | 140 stupeň         |
| Stopka   | DIN 6535 HB s h6   |
| Vnitřní chlazení                                   | Ano, při 25 barech |
| Strategie obrábění                                 | HPC                |
| Barevný kroužek                                    | růžová             |
| Druh produktu                                      | Spirálový vrták    |