


**TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5704 6
GTIN	4062406335434
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. **Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování.** Velmi **vysoký výkon při obrábění.**

Jako č. 205704.

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

Technický popis

Délka břitu L_c	10 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Tolerance jmenovitý \varnothing	d11
Rohový úhel čela	45 stupeň
Počet zubů Z	4
Stopka	DIN 6535 HB s h6
\varnothing břitu D_c	6 mm
Celková délka L	54 mm

Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Ø stopky D_s	6 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,028 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm
Obsah	5
Řada	Pro Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Profil frézování	HR
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	135 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	45 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

mokrý min.	omezené použití
suché	omezené použití
Vzduch	omezené použití

Příslušenství

TK hrubovací fréza HOLEX Pro SteelHPC Ø d11 DC 6 mm	205704 6
---	----------