


HOLEX**TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5704 4
GTIN	4062406335410
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. **Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování.** Velmi **vysoký výkon při obrábění.**

Jako č. 205704.

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

Technický popis

Ø stopky D_s	6 mm
Ø břitu D_c	4 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Počet zubů Z	4
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,028 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,02 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Délka břitu L_c	8 mm

Rohový úhel čela	45 stupeň
Celková délka L	54 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Tolerance jmenovitý Ø	d11
Obsah	5
Řada	Pro Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Profil frézování	HR
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	135 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	45 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

mokrý min.	omezené použití
suché	omezené použití
Vzduch	omezené použití

Příslušenství

TK hrubovací fréza HOLEX Pro SteelHPC Ø d11 DC 4 mm	205704 4
---	----------