


HOLEX**TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5706 4
GTIN	4062406335496
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. **Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování.** Velmi **vysoký výkon při obrábění.**

Jako č. 205706.

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

Technický popis

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	57 mm
Tolerance jmenovitý Ø	d11
Počet zubů Z	4
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø břitu D _c	4 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň

Uvolňovací $\varnothing D_1$	3,7 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,028 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,02 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	19 mm
Délka břitu L_c	11 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Obsah	5
Řada	Pro Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Profil frézování	HR
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	135 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	45 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K

Uni	vhodný
mokrý max.	vhodný
mokrý min.	omezené použití
suché	omezené použití
Vzduch	omezené použití

Příslušenství

TK hrubovací fréza HOLEX Pro SteelHPC Ø d11 DC 4 mm

205706 4