

## Garant

### Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM tvar E 6HX, TiN, M: M16



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	139185 M16
GTIN	4045197509260
Třída artiklu	11H

## Popis

### Provedení:

**DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.**

**Třída přesnosti:** ISO 2X/6HX.

**Tvar E** (náběh: 1,5 – 2 závity) pro **hlubší závit při krátkém náběhu**. Závit se vyřezává až ke dnu otvoru.

**Inovační 6hranný tvar** umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 110 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 15,1 mm

## Technický popis

Počet drážek na třísky	5
Závit Ø	16 mm
Počet břitů Z	5
Stoupání závitu	2 mm
Stopka Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Stopka 4hran □	9 mm

Celková délka L	110 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	15,1 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Hloubka závitů	48 mm
Rozměr závitů	M16
Povlak	TiN
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	E
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník