

**Garant**
**Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 18X1,5**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139265 18X1,5
GTIN	4045197509581
Třída artiklu	11H

**Popis**
**Provedení:**

**DIN 2174** (≈ DIN 374). **S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů. Inovační 6hranný tvar** umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 110 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 14 mm

Stopka 4hran  $\square$ : 11 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 17,35 mm

**Technický popis**

Závit $\varnothing$	18 mm
Počet drážek na třísky	8
Počet břitů Z	8
Stopka $\varnothing D_s$	14 mm
Stopka 4hran $\square$	11 mm
Celková délka L	110 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	17,35 mm
Hloubka závitu	54 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Rozměr závitu	M18×1,5
Povlak	TiN
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník