


HOLEX**TK rádiusová fréza, TiAlN, Ø h10 DC: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG7154 6
GTIN	4062406336998
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:
Jako č. 207154.****Technický popis**

Celková délka L	100 mm
Ø břitu D_c	6 mm
Počet zubů Z	2
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,033 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Posuv f_z pro kopírovací frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,037 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Délka břitu L_c	10 mm
Rádus R	3 mm
Obsah	5

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,05 \times D$ při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	350 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	70 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	70 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
CuZn	omezené použití	320 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

mokrý min.	omezené použití
suché	omezené použití
Vzduch	omezené použití
Služby	

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------

Příslušenství

TK rádiusová fréza Ø h10 DC 6 mm	207154 6
----------------------------------	----------