

Garant

Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM VCH / tvar C 6HX, TiN, M: M20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	139187 M20
GTIN	4045197585752
Třída artiklu	11H

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.

S vnitřním přívodem chladicího média bočně z drážek; umožňuje maximální životnost při obrábění průchozích a slepých otvorů.

Třída přesnosti: ISO 2X/6HX.

Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 2,5 mm

Celková délka L: 140 mm

Stopka Ø D_s: 16 mm

Stopka 4hran □: 12 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 18,85 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	8
Závit Ø	20 mm
Počet břitů Z	8
Stoupání závitu	2,5 mm
Stopka Ø D _s	16 mm
Stopka 4hran □	12 mm

Celková délka L	140 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	18,85 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Hloubka závitů	60 mm
Rozměr závitů	M20
Povlak	TiN
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ano
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník