



Pilový pás na kov bi-alfa-kobalt, 15 m, Šířka mm / zubů na palec: 13/4H



Údaje o objednávce

Artikové číslo	172100 13/4H
GTIN	4045197253743
Třída artiklu	16F

Popis

Provedení:

Normální ozubení – konstantní rozteč zubů s **úhlem čela 0°** v uzavřené plastové cívce, nesvařovaný.

bi-alfa-cobalt: Vysoce výkonný bimetalový pilový pás s nosným pásem z pružinové oceli s vysokým obsahem chromu a hroty zubů z kobaltem legované (M42) oceli HSS (67–69HRC).

Extrémní tvrdost hrotů zubů, flexibilní nosný pás, po rolích 15 m.

Použití:

Vhodný zejména pro malé a střední průřezy (maximálně do 70 mm průřezu).

Upozornění:

- **Normální ozubení 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombinované ozubení 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Ozubení: normální

Úhel čela: 10 stupeň

Ozubení: normální

Úhel čela: 10 stupeň

Tloušťka: 0,9 mm

Technický popis

Tloušťka	0,9 mm
Šířka	13 mm
Úhel čela	10 stupeň
Ozubení	normální
Atribut názvu produktu	15 m
Délka	15 m
Druh produktu	Pilový pás na kov

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	100 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	60 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	65 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	35 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	20 m/min	S
GG(G)	vhodný	40 m/min	K
CuZn	vhodný	60 m/min	N
Uni	omezené použití		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		

