



Přístroj pro odjehlování a srážení hran manuální, Typ: KFH17-8R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

K vytváření fazetek a poloměrů u plochých materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran, obrysových průběhů a také k zaoblování otvorů.

Univerzálně použitelný přístroj pro odjehlování a srážení hran s technologií Booster pro optimální přípravu svaru a k přípravě následných povlaků. Práce bez únavy s FEIN **ErgoGrip**.
Hranovací fréza do 8 mm.

Rozsah dodávky:

1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodící kladky, bez vyměnitelných břitových destiček), 3 upínacích šroubů, 1 měděná pasta, 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm, 1 šroubovák Torx TX 15, 1 plastový kufr na nářadí.

Upozornění:

Potřebné příslušenství najdete v našem e-shopu od č. 078136 – 078138.

Technický popis

Poloměr	3 mm
Hmotnost	4,6 kg
Délka kabelu	4 m
Příkon	1700 W
Ø kotouče	118 mm

Označení výrobce	KFH 17-8 R
Úhel čela	30 stupeň
Úhel čela	45 stupeň
Volnoběžné otáčky	2300 - 7500 min ⁻¹
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Přístroj pro odjehlování a srážení hran

Příslušenství

Hranovací fréza Typ 6430100101	078137 6430100101
Sada upínacích šroubů pro hranovací frézu Typ 3135007500	078139 3135007500
Sada vyměnitelných břitových destiček Typ 6430200601	078138 6430200601
Vodicí kladka Typ 6430300401	078136 6430300401
Vodicí kladka Typ 6430300201	078136 6430300201
Sada vyměnitelných břitových destiček Typ 6430200401	078138 6430200401