



## Přístroj pro odjehlování a srážení hran manuální, Typ: KFH17-15R



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

K vytváření fazetek a poloměrů u plochých materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran, obrysových průběhů a také k zaoblování otvorů.

Univerzálně použitelný přístroj pro odjehlování a srážení hran s technologií Booster pro optimální přípravu svaru a k přípravě následných povlaků. Práce bez únavy s FEIN **ErgoGrip**.  
Hranovací fréza do 15 mm

Včetně **pružinové technologie**: Odpružení rotačních sil a tím vyšší bezpečnost práce díky práci bez vibrací.

#### Rozsah dodávky:

1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodící kladky, bez vyměnitelných břitových destiček), 6 upínacích šroubů, 1 měděná pasta, 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm, 1 šroubovák Torx TX 15, 1 plastový kufr na nářadí.

#### Upozornění:

Potřebné příslušenství najdete v našem e-shopu od č. 078136 – 078138.

### Technický popis

Hmotnost	6,4 kg
Příkon	1700 W
Poloměr	3 mm
Označení výrobce	KFH 17-15 R

Délka kabelu	4 m
Ø kotouče	137 mm
Úhel čela	30 stupeň
Úhel čela	45 stupeň
Volnoběžné otáčky	2300 - 7500 min <sup>-1</sup>
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Přístroj pro odjehlování a srážení hran

## Příslušenství

Sada vyměnitelných břitových destiček Typ 6430200401	078138 6430200401
Sada vyměnitelných břitových destiček Typ 6430200601	078138 6430200601
Vodicí kladka Typ 6430300401	078136 6430300401
Sada upínacích šroubů pro hranovací frézu Typ 3135007500	078139 3135007500
Vodicí kladka Typ 6430300201	078136 6430300201
Hranovací fréza Typ 6430100401	078137 6430100401