

Garant**Rychlovýměnný adaptér, fréza se závitem s vnější maticí ER 25, Závit M: M10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319776 M10 |
| GTIN | 4062406343620 |
| Třída artiklu | 31V |

Popis**Provedení:**

- **Dvoudílné provedení sestávající ze základního tělesa a přesné upínací matice.**
- **Vyrobena z vysoce kvalitní nástrojové oceli, všechny funkční povrchy kalené a opracované.**

Výhoda:

Velmi snadno použitelný systém rychlé výměny poháněných nástrojů (AGW). Rychlovýměnný adaptér se připravuje pomocí nástroje a osazuje se prostřednictvím systému AGW. Upínací matice má kuličkové uložení.

Multiflexibilní použití:

- **Rychlá a snadná výměna adaptérů u použitých systémů AGW.**
- **Vhodné pro všechny poháněné nástroje od různých výrobců s připojením kleštinou ER.**

Použití:

Pro vrtání a frézování u poháněných nástrojů s připojením kleštinou ER.

Obvodová házivost: ≤ 3

Vnější \varnothing D: 41,7 mm

Délka vyložení rozměr A: 27,5 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Délka vyložení rozměr A | 27,5 mm |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Obvodová házivost | ≤ 3 |
| Vnější Ø D | 41,7 mm |
| Druh produktu | Rychlovýměnný adaptér |