

**Strojní závitník HSS-E, TiN, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132705 M10
GTIN	4045197649010
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:**

S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Minimální náchylnost k zadírání. **Třída tolerance: ISO 2 6H**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Stopka Ø D_s: 10 mm

Stopka 4hran □: 8 mm

Otvor pod závit Ø: 8,5 mm

Technický popis

Závit Ø	10 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Otvor pod závit Ø	8,5 mm
Norma	DIN 371
Stopka Ø D _s	10 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	8 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	30 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M10
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník