

## Garant

### Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM tvar C 6GX, TiN, M: M10



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	139190 M10
GTIN	4045197509383
Třída artiklu	11H

## Popis

### Provedení:

**DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.**

**Třída tolerance: ISO 3X / 6GX = přesah 0,02 – 0,04 mm.**

**Inovační 6hranný tvar** umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

### Použití:

Pro obrobky, na které se nanáší **galvanická ochranná vrstva**, nebo pro obrobky, jež se v důsledku kalení smršťují.

Toleranční třída: ISO 3X 6GX

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Stopka 4hran □: 8 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 9,35 mm

## Technický popis

Počet břitů Z	5
Stoupání závitu	1,5 mm
Závit Ø	10 mm
Počet drážek na třísky	5
Stopka Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Stopka 4hran □	8 mm

Celková délka L	100 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	9,35 mm
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Hloubka závitu	30 mm
Rozměr závitu	M10
Povlak	TiN
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník