

**Strojní závitník HSS-E tvar B, TiCN, M: M3****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	132720 M3
GTIN	4045197072542
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

**S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami,** avšak bez třískových drážek.

Pro zvlášť vysoké nároky na tvrdost a houževnatost. **Třída tolerance: ISO 2 6H**

**Výhoda:**

**Velmi stabilní, optimální náběh.**

**Upozornění:**

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

Doporučenými následnými produkty jsou 132721-132724.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka  $L_{\text{celk.}}$ : 56 mm

Stopka  $\varnothing$ : 3,5 mm

Otvor pod závit  $\varnothing$ : 2,5 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Otvor pod závit $\varnothing$	2,5 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Počet břitů Z	3
Závit $\varnothing$	3 mm
Náběhový úhel	50 stupeň

Norma	DIN 371
Stopka Ø	3,5 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	56 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	9 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M3
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená