

Garant**Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139265 8X1
GTIN	4045197509536
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

DIN 2174 (≈ DIN 374). **S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.**

Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev**

dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů.**

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 90 mm

Stopka Ø D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 7,55 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	5
Závit Ø	8 mm
Počet břitů Z	5
Stopka Ø D _s	6 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Celková délka L	90 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	7,55 mm
Hloubka závitu	24 mm
Stoupání závitu	1 mm

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Rozměr závitu	M8×1
Povlak	TiN
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník