

**Strojní závitník HSS-E, TiN, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132705 M3
GTIN	4045197648969
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:**

S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Minimální náchylnost k zadírání. **Třída tolerance: ISO 2 6H**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L: 56 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 3,5 mm

Stopka 4hran \square : 2,7 mm

Otvor pod závit \varnothing : 2,5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	2
Otvor pod závit \varnothing	2,5 mm
Počet drážek na třísky	2
Závit \varnothing	3 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Norma	DIN 371
Stopka $\varnothing D_s$	3,5 mm
Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran \square	2,7 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	9 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M3
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník