

**Strojní závitník HSS-E-PM tvar B 6G, TiAlN, M: M12****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	132725 M12
GTIN	4045197649096
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvářečem třísky.****Vodící část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.**Třída tolerance: ISO 3 / 6G****Výhoda:****Velmi stabilní, optimální náběh.****Použití:**Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršťují.**Upozornění:****K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

Doporučenými následnými produkty jsou 132721-132724.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitů: 1,75 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 110 mmStopka \varnothing : 9 mmOtvor pod závit \varnothing : 10,2 mm**Technický popis**

Otvor pod závit \varnothing	10,2 mm
Počet drážek na třísky	3
Náběhový úhel	50 stupeň

Stoupání závitu	1,75 mm
Závit Ø	12 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 376
Stopka Ø	9 mm
Celková délka L _{celk.}	110 mm
Toleranční třída	ISO 3 6G
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	36 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M12
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená