

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Oboustranné 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.

Rádus pro programování u $a_{p,max}$: 1,6 mm

Tloušťka destiček S: 3.97 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,8 mm
Tloušťka destiček S	3.97 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ANGX 10T308ZEER
Typ	HB9540
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Uni	vhodný		
Vzduch	vhodný		